

 GRIDLINE

Szafy na mat. szkod. dla środowiska, drzwiami skrzydłowymi z blachy pełnej, wys. w mm / liczba wanień wychwytowych: 2000/4



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 980091 2000/4 |
| GTIN | 4062406112509 |
| Klasa artykułu | 91U |

Opis

Wykonanie:

Drzwi z bocznymi szczelinami wentylacyjnymi, zamykane uchwytem przesuwным z **zamkiem patentowym**. Ocynkowana wanna wychwykowa, spawana szczelnie dla płynów zgodnie z technologią **StawaR**. Nośność 100 kg. Regulacja wysokości co 25 mm. Pojemność wychwytu 20 litrów (20 mm od krawędzi wanny).

Zastosowanie:

Bezpieczne i zgodne z przepisami składowanie środków
ochrony roślin, trujących i zagrażających wodzie
chemikaliów w pomieszczeniach roboczych.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Powłoka lakiernicza:

Korpus standardowy – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo**.

wskazówka:

Szafy nie nadają się do przechowywania cieczy palnych!

Magaz. wg WHG § 19. Wanny wg ÜHP, zgodnie z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, wg StawaR (dyrektywa w sprawie wanień stalowych).

Grubość materiału: 0,9 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1000 kg

Kąt rozwarcia drzwi: 225 stopni

Regulacja wysokości co: 25 mm

Zamek patentowy: modułowa wkładka

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 500 mm

wysokość użytkowa: 1860 mm

Liczba wanień wychwytowych: 4

masa: 135 kg

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| szerokość | 1000 mm |
| głębokość | 500 mm |
| Liczba wanień wychwytowych | 4 |
| Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, blaszane ze szczelinami wentylacyjnymi |
| masa | 135 kg |
| wysokość użytkowa | 1860 mm |
| wysokość | 2000 mm |
| Grubość materiału | 0,9 mm |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1000 kg |
| Kąt rozwarcia drzwi | 225 stopni |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Süd |

