

 GRIDLINE

Wzmocnione ściany tylne ze słupkami nośnymi, wysokość słupków nośnych: 962 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	928020 962
GTIN	4062406112271
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Pozycja za dopłatą do montażu słupków nośnych w środku stanowiska pracy. W wielkości 1500 może zostać umieszczona na środku nadstawka 1000 mm, a w wielkości 2000 mm umieszcza się w środku nadstawkę 1500 mm.

Pasuje do :

Stanowiska robocze mLevel nr 920002, 920004 i eLevel+ nr 920012, 920014 rozm. 1500 i 2000.

w dostawie::

Z zamontowaną wzmocnioną ścianą tylną stanowiska roboczego i słupkami nośnymi (nr 928010).

wskazówka:

Nr 928020 stanowi opcję za dopłatą, która jest dostępna tylko przy nowych zamówieniach.

Późniejsze doposażenie nie jest możliwe!

Grubość materiału: 1 mm

Regulacja wysokości co: 50 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis techniczny

wysokość słupków nośnych	962 mm
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003