

**Garant****Elementy podziałowe, wysokość: 962 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928040 962
GTIN	4062406112530
Klasa artykułu	91P

**Opis****Wykonanie:**

Z grubej blachy stalowej. Powierzchnia robocza bez barier. Do podziału konstrukcji słupka nośnego na różne strefy robocze. Tylko z usztywnieniami poprzecznymi nr 928050 lub wspornikiem ramienia nośnego wraz z usztywnieniami poprzecznymi nr 928055, 928056.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Nie nadaje się do montażu na wzmocnionej ścianie tylnej nr 928020.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

szerokość: 80 mm

głębokość: 100 mm

maks. liczba ścian perforowanych: 2 × nr 928070 lub nr 928071

masa: 4 kg

**Opis techniczny**

maks. liczba ścian perforowanych	2 × nr 928070 lub nr 928071
głębokość	100 mm

masa	4 kg
szerokość	80 mm
Grubość materiału	1,5 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Słupki nośne do stołów warsztatowych

## Akcesoria

Usztywnienie poprzeczne długość 1000 mm	928050 1000
Usztywnienie poprzeczne długość 1500 mm	928050 1500
Usztywnienie poprzeczne długość 2000 mm	928050 2000
Wsporniki ramienia nośnego długość 1000 mm	928055 1000
Wsporniki ramienia nośnego długość 1500 mm	928055 1500
Wsporniki ramienia nośnego długość 2000 mm	928055 2000
Ramiona funkcyjne długość 1000 mm	928056 1000
Ramiona funkcyjne długość 1500 mm	928056 1500
Ramiona funkcyjne długość 2000 mm	928056 2000