

**Garant****Narożny słupek nośny ze szczelinami do mocowania, wysokość: 481 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	928030 481
GTIN	4062406112295
Klasa artykułu	91P

## Opis

### Wykonanie:

Z grubej blachy stalowej. Powierzchnia robocza bez barier dzięki montażowi bez węzłówek. Narożny słupek nośny ze szczelinami do zawieszania co 50 mm z przodu, tuleje gwintowane i otwór Ø 25 mm na przepust do przeprowadzenia kabla.

### Pasuje do :

Na narożnym słupku nośnym nr 928030 mogą być umieszczane półki nr 928131–928145, rozm. 1000, szyna Multifix nr 928201, 928205, 928230, 928235, rozm. 1000.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

szerokość: 40 mm

głębokość: 100 mm

maks. liczba ścian perforowanych: 1 × nr 928070 lub nr 928071

masa: 3 kg

## Opis techniczny

masa	3 kg
głębokość	100 mm
szerokość	40 mm

maks. liczba ścian perforowanych	1 × nr 928070 lub nr 928071
Grubość materiału	1 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Słupki nośne do stołów warsztatowych