

Garant

Elementy podziałowe, wysokość: 1362mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	928040 1362
GTIN	4062406112547
Klasa artykułu	91P

Opis

Wykonanie:

Z grubej blachy stalowej. Powierzchnia robocza bez barier. Do podziału konstrukcji słupka nośnego na różne strefy robocze. Tylko z usztywnieniami poprzecznymi nr 928050 lub wspornikiem ramienia nośnego wraz z usztywnieniami poprzecznymi nr 928055, 928056.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Nie nadaje się do montażu na wzmocnionej ścianie tylnej nr 928020.

Opis techniczny

szerokość	80 mm
głębokość	100 mm
maks. liczba ścian perforowanych	2 × nr 928070 lub nr 928071
masa	5 kg
Grubość materiału	1,5 mm

Karta danych

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Rodzaj produktu	Słupek nośny

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/928040-1362>