

**Garant****Ramiona funkcyjne, Głębokość: 550 mm, długość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928056 1000
GTIN	4062406112615
Klasa artykułu	91P

**Opis****Wykonanie:**

Solidne wykonanie z blachy stalowej. Montaż parami, do mocowania jednostek oświetleniowych nr 928600, 928602, 928606 i szyny sprzętowej nr 928250.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Pasują tylko do słupków nośnych o wielk. 962 i 1362.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 60 mm

wysięg: 450 mm

Nośność maksymalna: 50 kg

masa: 7 kg

**Opis techniczny**

Nośność maksymalna	50 kg
wysokość	60 mm
masa	7 kg
wysięg	450 mm
długość	1000 mm
głębokość	550 mm

wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1,5 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Głębokość: 550 mm
Rodzaj produktu	Wsporniki i poprzeczki do słupków

## Akcesoria

Szyny sprzętowe z 2 zaczepami długość 1000 mm	928250 1000
---	-------------