

Garant**Ramiona funkcyjne, Głębokość: 550 mm, długość: 1500 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 928056 1500 |
| GTIN | 4062406112622 |
| Klasa artykułu | 91P |

Opis**Wykonanie:**

Solidne wykonanie z blachy stalowej. Montaż parami, do mocowania jednostek oświetleniowych nr 928600, 928602, 928606 i szyny sprzętowej nr 928250.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Pasują tylko do słupków nośnych o wielk. 962 i 1362.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 60 mm

wysięg: 450 mm

Nośność maksymalna: 50 kg

masa: 8 kg

Opis techniczny

| | |
|--------------------|---------|
| masa | 8 kg |
| długość | 1500 mm |
| wysokość | 60 mm |
| głębokość | 550 mm |
| wysięg | 450 mm |
| Nośność maksymalna | 50 kg |

| | |
|-------------------------|---|
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych |
| Grubość materiału | 1,5 mm |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | Głębokość: 550 mm |
| Rodzaj produktu | Wsporniki i poprzeczki do słupków |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| Szyny sprzętowe z 2 zaczepami długość 1500 mm | 928250 1500 |
|---|-------------|