


Garant**ściana z blachy perforowanej jednostronne, pasują do typu: 2000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928070 2000
GTIN	4062406112684
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Z mocnej blachy stalowej, zaginanej, do przejrzystego składowania narzędzi. Panel perforowany dwustronny może być wykorzystywany niezależnie po obu stronach.

Ściany z blachy stalowej □ z perforacją 9x9 mm, w module 37 mm, do mocowania wyposażenia ścian perforowanych.

Pasuje do :

Do wkręcania pomiędzy słupki nośne, w wózku systemowym nr 918590 i do ścianek działowych.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

Wyposażenie do ścianek perforowanych zob. grupa 95.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 481 mm

szerokość: 1920 mm

głębokość: 25 mm

nośność: 100 kg

masa: 12 kg

Opis techniczny

głębokość	25 mm
nośność	100 kg
wysokość	481 mm

szerokość	1920 mm
masa	12 kg
pasują do typu	2000 mm
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Ścianki perforowane do montażu na stołach warsztatowych i wózkach na materiały