


**Garant****ściana z blachy perforowanej jednostronne, pasują do typu: 1500****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928070 1500
GTIN	4062406112677
Klasa artykułu	91P

**Opis****Wykonanie:**

Z mocnej blachy stalowej, zaginanej, do przejrzystego przechowywania narzędzi.

Ścianki perforowane z zagiętej blachy stalowej z perforacją  $\square 9 \times 9$  mm co 37 mm, do mocowania wyposażenia ścian perforowanych.

**Pasuje do:**

Do wkręcania pomiędzy słupki nośne nr 928010, w wózku materiałowym nr 918590 i do ścianek działowych nr 955430 i 955431.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

**wskazówka:**

Wyposażenie do ścianek perforowanych zob. grupa 95.

**Opis techniczny**

głębokość	25 mm
szerokość	1420 mm
nośność	100 kg
pasują do typu	1500 mm
wysokość	481 mm
wykonanie ściany perforowanej	jednostronne
masa	9 kg

Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Ściany z blachy perforowanej

## Aksesoria

Multifix pasują do typu 300	928201 300
Multifix pasują do typu 1000	928201 1000
Multifix pasują do typu 500	928201 500
Słupki nośne do zawieszania wysokość 481 mm	928060 481
Multimedialne ramiona wychylne z rejestracją wielofunkcyjną liczba przegubów 1	928270 1
Multimedialne ramiona wychylne z rejestracją wielofunkcyjną liczba przegubów 2	928270 2
Multimedialne ramię wychylne z uchwytem do laptopa liczba przegubów 2	928275 2