

**Garant****Ściany perforowane z listwą szczotkową, pasują do typu: 1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928111 1000
GTIN	4062406113162
Klasa artykułu	91P

**Opis****Wykonanie:**

Ścianka perforowana odpowiada opisowi pod nr 928070, w komplecie listwa szczotkowa do przeprowadzania przewodów do tyłu. Do wkręcania pomiędzy słupki nośne, w wózku systemowym nr 918590 i do ścianek działowych.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 481 mm

szerokość: 920 mm

głębokość: 25 mm

nośność: 100 kg

masa: 6 kg

**Opis techniczny**

głębokość	25 mm
nośność	100 kg
pasują do typu	1000 mm
szerokość	920 mm
masa	6 kg
wysokość	481 mm

Grubość materiału	1,2 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Ścianki perforowane do montażu na stołach warsztatowych i wózkach na materiały