

Garant**Ścianki przezroczyste, Wysokość 380 mm, pasują do typu: 1500****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928091 1500
GTIN	4062406113124
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Z poliwęglanu, z kątownikiem z blachy stalowej do mocowania po prawej i po lewej stronie. Jasne stanowisko pracy dzięki przezroczystej powierzchni. wysokość 380 mm do wypełniania konstrukcji ze słupkami nośnymi, wielk. 1362.

Pasuje do :

Do wkręcania pomiędzy słupki nośne, w wózku systemowym nr 918590 i do ścianek działowych.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 380 mm

szerokość: 1420 mm

głębokość: 25 mm

Opis techniczny

pasują do typu	1500
głębokość	25 mm
wysokość	380 mm
szerokość	1420 mm
materiał wziernika	poliwęglan
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atrybut nazwy produktu	Wysokość 380 mm
Rodzaj produktu	Ścianki przezroczyste do słupków nośnych