

**Garant****Półki z blachy stalowej o głębokości 300 mm, pasują do typu: 1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928131 1000
GTIN	4062406113223
Klasa artykułu	91P

**Opis****Wykonanie:**

Z blachy stalowej, z krawędzią zabezpieczającą przed staczaniem na 3 bokach. Ściana przednia zagięta. Montaż z zagięciem skierowanym w dół lub w górę. **Zakres regulacji na głębokość 110 mm.**

Możliwość blokowania w położeniu **poziomym 90°** i **ukośnym 110°**.

**Pasuje do :**

Montaż przez **zawieszanie** w słupkach nośnych, wózkach systemowych nr 918590 (rozm. 1000) i ściankach działowych.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Półki można wyposażyć w otwarte pojemniki magazynowane dostępne w części 96.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

szerokość: 920 mm

szerokość użytkowa: 880 mm

głębokość użytkowa: 300 mm

prześwit roboczy: 80 mm

zakres regulacji głębokości: 110 mm

**Opis techniczny**

szerokość użytkowa	880 mm
zakres regulacji głębokości	110 mm
pasują do typu	1000
głębokość użytkowa	300 mm

prześwit roboczy	80 mm
szerokość	920 mm
kąt pochylenia	90 stopni
kąt pochylenia	110 stopni
Grubość materiału	1,5 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	25 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Półki do stołów warsztatowych

## Akcesoria

Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 41/1	928137 41/1
Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 41/2	928137 41/2
Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 41/3	928137 41/3
Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 67/1	928137 67/1
Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 67/2	928137 67/2
Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 67/3	928137 67/3