

Garant**Półki z blachy stalowej o głębokości 200 mm, pasują do typu: 2000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928130 2000
GTIN	4062406113216
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Z blachy stalowej, z krawędzią zabezpieczającą przed staczaniem na 3 bokach. Ściana przednia zagięta. Montaż z zagięciem skierowanym w dół lub w górę. **Zakres regulacji na głębokość 110 mm.**

Możliwość blokowania w położeniu **poziomym 90°** i **ukośnym 110°**.

Pasuje do:

Montaż przez **zawieszanie** w słupkach nr 928010, wózkach materiałowych nr 918590 (rozm. 1000) oraz ściankach działowych nr 955430 i 955431.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Po założeniu na słupku nośnym 1 półki z przodu i 1 z tyłu uzyskuje się **podwójną powierzchnię półki**. **Półki mogą być wyposażone w przezroczyste pojemniki magazynowe. Znajdują się one w części 96.**

Opis techniczny

szerokość użytkowa	1880 mm
prześwit roboczy	80 mm
szerokość	1920 mm
zakres regulacji głębokości	40 mm
pasują do typu	2000
głębokość użytkowa	200 mm
kąt pochylenia	90 stopni

kąt pochylenia	110 stopni
wykonanie półek	standardowa
Grubość materiału	1,5 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	25 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Półka