

Garant**Półki z blachy stalowej o głębokości 200 mm, pasują do typu: 1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928130 1000
GTIN	4062406113193
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Z blachy stalowej, z krawędzią zabezpieczającą przed staczaniem na 3 bokach. Ściana przednia zagięta. Montaż z zagięciem skierowanym w dół lub w górę. **Zakres regulacji na głębokość 110 mm.**

Możliwość blokowania w położeniu **poziomym 90°** i **ukośnym 110°**.

Pasuje do :

Montaż przez **zawieszanie** w słupkach nośnych, wózkach systemowych nr 918590 (rozm. 1000) i ściankach działowych.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Po założeniu na słupku nośnym 1 półki z przodu i 1 z tyłu uzyskuje się **podwójną powierzchnię półki. Półki mogą być wyposażone w przezroczyste pojemniki magazynowe. Znajdują się one w części 96.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

szerokość: 920 mm

szerokość użytkowa: 880 mm

głębokość użytkowa: 200 mm

prześwit roboczy: 80 mm

zakres regulacji głębokości: 40 mm

Opis techniczny

pasują do typu	1000
głębokość użytkowa	200 mm
szerokość użytkowa	880 mm

prześwit roboczy	80 mm
zakres regulacji głębokości	40 mm
szerokość	920 mm
kąt pochylenia	90 stopni
kąt pochylenia	110 stopni
Grubość materiału	1,5 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	25 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Półki do stołów warsztatowych