

Garant**Półki z oświetleniem, pasują do typu: 1500****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928140 1500
GTIN	4062406113339
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Półka odpowiada opisowi pod nr 928131. Z obrotową lampą diodową (wykonanie jak nr 928600) pod półką.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**, korpus lampy srebrny.

wskazówka:

Wymiana diod LED nie jest możliwa.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

szerokość: 1420 mm

szerokość użytkowa: 1380 mm

głębokość użytkowa: 300 mm

prześwit roboczy: 80 mm

pobór mocy: 27 W

Opis techniczny

szerokość	1420 mm
głębokość użytkowa	300 mm
szerokość użytkowa	1380 mm
pobór mocy	27 W
pasują do typu	1500
prześwit roboczy	80 mm
Grubość materiału	1,5 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	25 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Półki do stołów warsztatowych

Aksesoria

Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 41/1	928137 41/1
Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 41/2	928137 41/2
Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 41/3	928137 41/3
Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 67/1	928137 67/1
Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 67/2	928137 67/2
Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 67/3	928137 67/3