

Garant**Półki z oświetleniem, pasują do typu: 1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928140 1000
GTIN	4062406113322
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Półka odpowiada opisowi pod nr 928131. Z obrotową lampą diodową (wykonanie jak nr 928600) pod półką.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**, korpus lampy srebrny.

wskazówka:

Wymiana diod LED nie jest możliwa.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

szerokość: 920 mm

szerokość użytkowa: 880 mm

głębokość użytkowa: 300 mm

prześwit roboczy: 80 mm

pobór mocy: 18 W

Opis techniczny

prześwit roboczy	80 mm
pobór mocy	18 W
głębokość użytkowa	300 mm
szerokość	920 mm
pasują do typu	1000
szerokość użytkowa	880 mm
Grubość materiału	1,5 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	25 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Półki do stołów warsztatowych

Akcesoria

Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 41/1	928137 41/1
Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 41/2	928137 41/2
Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 41/3	928137 41/3
Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 67/1	928137 67/1
Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 67/2	928137 67/2
Pojemniki na drobne elementy wys. mm / typ 67/3	928137 67/3