

**Garant****Regał dostawny, Głębokość 400 mm, wysokość: 1000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990206 1000
GTIN	4062406113728
Klasa artykułu	911

**Opis****Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), z rowkami co 40 mm do mocowania łączników poprzecznych / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi kapturkami na końcach. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki z blachy ocynkowanej.

**Powłoka lakiernicza:**

Rama słupkowa antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**. Dwie poprzeczki (trawersy) – **tylko** szary antracytowy RAL 7016.

**wskazówka:**

- **Regały o głębokości 500 mm są wymiarowo kompatybilne z szafami GridLine i można je z nimi łączyć w dowolny sposób.**
- **Pojedyncze elementy i akcesoria do regałów wtykowych z półkami można znaleźć w naszym eShop pod nr 990271 – 990370.**
- **Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 5:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

**Opis techniczny**

szerokość półki w świetle	900 mm
sposób zamocowania półek	poprzeczka
głębokość półki	400 mm
szerokość półki	946 mm
wys. regału	1000 mm
maksymalne obciążenie pola	900 kg
konstrukcja regałów	regał dostawny
głębokość regału	400 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	975 mm
Liczba półek	3
liczba ram profilowych	1
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	120 kg
Grubość półki	38 mm
Regulacja wysokości co	40 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Głębokość 400 mm
Rodzaj produktu	Regały półkowe

## Akcesoria

Półki ocynkowane, z parą poprzeczek (trawersów) pasują do regałów o głębokości 400 mm

990320 400