

Garant**Szyny sprzętowe z 2 zaczepami, długość: 1500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928250 1500
GTIN	4062406185183
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Ceownik stalowy. Oba końce zamknięte ogranicznikami gumowymi, umieszczonymi wewnątrz. Zaczepy na łożyskach kulkowych są wyposażone w przykręcany kołnierz i pałąk do mocowania przyrządów, dźwignic i innych środków pomocniczych.

Pasuje do :

Wspornik ramienia nośnego nr 928055 i nr 928056.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wysokość: 40 mm

szerokość: 40 mm

nośność: 50 kg

Opis techniczny

nośność	50 kg
Seria	Stanowiska robocze
długość	1500 mm
wysokość	40 mm
szerokość	40 mm
Rodzaj produktu	Szyny sprzętowe do stołów warsztatowych

Akcesoria

Zaczepy pojedyncze Typ 1

928252 1