

**Regał podstawowy, Głębokość: 500 mm, wysokość: 800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990211 800
GTIN	4062406113926
Klasa artykułu	911

Opis**Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), z rowkami co 40 mm do mocowania łączników poprzecznych / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi kapturkami na końcach. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki z blachy ocynkowanej.

Powłoka lakiernicza:

Rama słupkowa antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**. Dwie poprzeczki (trawersy) – **tylko** szary antracytowy RAL 7016.

wskazówka:

- **regaly o głębokości 500 mm są wymiarowo kompatybilne z szafami GridLine i można je z nimi łączyć w dowolny sposób,**
- **pojedyncze elementy i akcesoria do regałów wtykowych z półkami podano pod nr. 990271–990370,**
- **aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 5:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu,**
- **dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120 kg

Grubość półki: 38 mm

Regulacja wysokości co: 40 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd
 wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1000 mm
 szerokość półki: 946 mm
 szerokość półki w świetle: 900 mm
 Liczba półek: 2
 maksymalne obciążenie pola: 900 kg

Opis techniczny

głębokość regału	500 mm
liczba ram profilowych	2
szerokość	1000 mm
sposób zamocowania półek	poprzeczka
wys. regału	800 mm
szerokość półki	946 mm
szerokość półki w świetle	900 mm
głębokość	500 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1000 mm
wysokość	800 mm
Liczba półek	2
głębokość półki	500 mm
maksymalne obciążenie pola	900 kg
konstrukcja regałów	regał podstawowy
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	120 kg
Grubość półki	38 mm
Regulacja wysokości co	40 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd
Atrybut nazwy produktu	Głębokość: 500 mm

Akcesoria

Półki ocynkowane, z parą poprzeczek (trawersów) pasują do regałów o głębokości 500 mm

990320 500

Podkładki blaszane do wyrównywania, zestaw 10-elementowy

990398

Kątowniki, zestaw 2 szt., do mocowania w posadzce

990399

Pojemniki na artykuły sypkie pasują do regałów o głębokości 500 mm

990340 500