

Garant**Regał dostawny, Głębokość: 500 mm, wysokość: 2000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990216 2000
GTIN	4062406114299
Klasa artykułu	911

Opis**Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), z rowkami co 40 mm do mocowania łączników poprzecznych / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi kapturkami na końcach. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki z blachy ocynkowanej.

Powłoka lakiernicza:

Rama słupkowa antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**. Dwie poprzeczki (trawersy) – **tylko** szary antracytowy RAL 7016.

wskazówka:

- **Regały o głębokości 500 mm są wymiarowo kompatybilne z szafami GridLine i można je z nimi łączyć w dowolny sposób.**
- **Pojedyncze elementy i akcesoria do regałów wtykowych z półkami można znaleźć w naszym eShop pod nr 990271 – 990370.**
- **Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 5:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

Opis techniczny

głębokość półki	500 mm
konstrukcja regałów	regał dostawny
szerokość półki w świetle	900 mm
sposób zamocowania półek	poprzeczka
liczba ram profilowych	1
Liczba półek	4
szerokość półki	946 mm
głębokość regału	500 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	975 mm
wys. regału	2000 mm
maksymalne obciążenie pola	900 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	120 kg
Grubość półki	38 mm
Regulacja wysokości co	40 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Głębokość: 500 mm
Rodzaj produktu	Regały półkowe

Akcesoria

Półki ocynkowane, z parą poprzeczek (trawersów) pasują do regałów o głębokości 500 mm

990320 500