



Regał dostawny, Głębokość: 500 mm, wysokość: 800 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990216 800
GTIN	4062406114268
Klasa artykułu	911

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), z rowkami co 40 mm do mocowania łączników poprzecznych / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi kapturkami na końcach. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki z blachy ocynkowanej.

Powłoka lakiernicza:

Rama słupkowa antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**. Dwie poprzeczki (trawersy) – **tylko** szary antracytowy RAL 7016.

wskazówka:

- **regaly o głębokości 500 mm są wymiarowo kompatybilne z szafami GridLine i można je z nimi łączyć w dowolny sposób,**
- **pojedyncze elementy i akcesoria do regałów wtykowych z półkami podano pod nr. 990271–990370,**
- **aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 5:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu,**
- **dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120 kg

Grubość półki: 38 mm

Regulacja wysokości co: 40 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfi kat bezpiecze ństwa: GS TÜV Süd
wymiar monta żowy szeroko ści rega łu dostawnego: 975 mm
szeroko ść półki: 946 mm
szeroko ść półki w świetle: 900 mm
Liczba półek: 2
maksymalne obci ążenie pola: 900 kg

Opis techniczny

szeroko ść półki	946 mm
szeroko ść półki w świetle	900 mm
maksymalne obci ążenie pola	900 kg
wymiar monta żowy szeroko ści rega łu dostawnego	975 mm
głęboko ść	500 mm
liczba ram profilowych	1
Liczba półek	2
szeroko ść	975 mm
głęboko ść rega łu	500 mm
konstrukcja rega łów	regał dostawny
wys. rega łu	800 mm
głęboko ść półki	500 mm
wysoko ść	800 mm
sposób zamocowania półek	poprzeczka
Nośno ść półki / maksymalne obci ążenie powierzchniowe półki (na metalu)	120 kg
Grubo ść półki	38 mm
Regulacja wysoko ści co	40 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfi kat bezpiecze ństwa	GS TÜV Süd
Atrybut nazwy produktu	Głęboko ść: 500 mm

Akcesoria

Podkładki blaszane do wyrównywania, zestaw 10-elementowy	990398
Półki ocynkowane, z parą poprzeczek (trawersów) pasują do regałów o głębokości 500 mm	990320 500
Pojemniki na artykuły sypkie pasują do regałów o głębokości 500 mm	990340 500
Kątowniki, zestaw 2 szt., do mocowania w posadzce	990399