



## Regał dostawny, Głębokość: 500 mm, wysokość: 1200 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	990216 1200
GTIN	4062406114282
Klasa artykułu	911

### Opis

#### Wykonanie:

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), z rowkami co 40 mm do mocowania łączników poprzecznych / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi kapturkami na końcach. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki z blachy ocynkowanej.

#### Powłoka lakiernicza:

Rama słupkowa antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**. Dwie poprzeczki (trawersy) – **tylko** szary antracytowy RAL 7016.

#### wskazówka:

- **regaly o głębokości 500 mm są wymiarowo kompatybilne z szafami GridLine i można je z nimi łączyć w dowolny sposób,**
- **pojedyncze elementy i akcesoria do regałów wtykowych z półkami podano pod nr. 990271–990370,**
- **aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 5:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu,**
- **dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120 kg

Grubość półki: 38 mm

Regulacja wysokości co: 40 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd  
 wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 975 mm  
 szerokość półki: 946 mm  
 szerokość półki w świetle: 900 mm  
 Liczba półek: 3  
 maksymalne obciążenie pola: 900 kg

## Opis techniczny

głębokość regału	500 mm
szerokość półki	946 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	975 mm
konstrukcja regałów	regał dostawny
liczba ram profilowych	1
sposób zamocowania półek	poprzeczka
wys. regału	1200 mm
maksymalne obciążenie pola	900 kg
głębokość	500 mm
szerokość	975 mm
szerokość półki w świetle	900 mm
wysokość	1200 mm
głębokość półki	500 mm
Liczba półek	3
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	120 kg
Grubość półki	38 mm
Regulacja wysokości co	40 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd
Atrybut nazwy produktu	Głębokość: 500 mm

## Akcesoria

Kątowniki, zestaw 2 szt., do mocowania w posadzce	990399
Półki ocynkowane, z parą poprzeczek (trawersów) pasują do regałów o głębokości 500 mm	990320 500
Podkładki blaszane do wyrównywania, zestaw 10-elementowy	990398
Pojemniki na artykuły sypkie pasują do regałów o głębokości 500 mm	990340 500