

Garant

Ramowe konstrukcje nośne z blaszaną obudową, Głębokość 400 mm, wysokość: 2000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990291 2000
GTIN	4062406114466
Klasa artykułu	91I

Opis

Wykonanie:

Z podłużnymi otworami do zawieszania co 40 mm i plastikowymi kapturkami na obu końcach. Blaszana osłona z modułową perforacją zapobiega dostępowi z boku.

Zastosowanie:

Do regałów podstawowych i dostawnych nr 990201 – 990216, jako rama pośrednia albo końcowa.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Opis techniczny

montaż przez klienta	tak
całkowita wysokość regału	2000 mm
wysokość	2000 mm
adaptacja półek	1-stronny

pasują do regałów półkowych wtykowych	tak
możliwość zastosowania jako ściana działowa	tak
pasują do regałów o głębokości	400 mm
szerokość	400 mm
wys. regału	2000 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	40 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Głębokość 400 mm
Rodzaj produktu	Ramy

Akcesoria

Kątowniki, zestaw 2 szt., do mocowania w posadzce	990399
Podkładki blaszane do wyrównywania, zestaw 10-elementowy	990398