

Garant**Ramy z wypełnieniem blaszanym, Głębokość: 500 mm, wysokość: 1200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990296 1200
GTIN	4062406114473
Klasa artykułu	911

Opis**Wykonanie:**

Z podłużnymi otworami do zawieszania co 40 mm i plastikowymi kapturkami na obu końcach. Blaszana osłona z modułową perforacją zapobiega dostępowi z boku.

Zastosowanie:

Do regałów podstawowych i dostawnych nr 990201 – 990216, jako rama pośrednia albo końcowa.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Opis techniczny

pasują do regałów o głębokości	500 mm
szerokość	500 mm
adaptacja półek	1-stronny
możliwość zastosowania jako ściana działowa	tak
montaż przez klienta	tak

całkowita wysokość regału	1200 mm
pasują do regałów półkowych wtykowych	tak
wys. regału	1200 mm
wysokość	1200 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	40 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Głębokość: 500 mm
Rodzaj produktu	Ramy

Akcesoria

Kątowniki, zestaw 2 szt., do mocowania w posadzce	990399
Podkładki blaszane do wyrównywania, zestaw 10-elementowy	990398