

Garant

Ramowe konstrukcje nośne z blaszaną obudową, Głębokość 400 mm, wysokość: 1000mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990291 1000
GTIN	4062406114411
Klasa artykułu	91I

Opis**Wykonanie:**

Z podłużnymi otworami do zawieszania co 40 mm i plastikowymi kapturkami na obu końcach. Blaszana osłona z modułową perforacją zapobiega dostępowi z boku.

Zastosowanie:

Do regałów podstawowych i dostawnych nr 990201 – 990216, jako rama pośrednia albo końcowa.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Opis techniczny

montaż przez klienta	tak
wys. regału	1000 mm
pasują do regałów półkowych wtykowych	tak
wysokość	1000 mm

szerokość	400 mm
całkowita wysokość regału	1000 mm
możliwość zastosowania jako ściana działowa	tak
adaptacja półek	1-stronna
pasują do regałów o głębokości	400 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	40 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Głębokość 400 mm
Rodzaj produktu	Ramy

Akcesoria

Kątowniki, zestaw 2 szt., do mocowania w posadzce	990399
Podkładki blaszane do wyrównywania, zestaw 10-elementowy	990398