

**Garant****Ramy z wypełnieniem blaszanym, Głębokość: 500 mm, wysokość: 800mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990296 800
GTIN	4062406114428
Klasa artykułu	911

**Opis****Wykonanie:**

Z podłużnymi otworami do zawieszania co 40 mm i plastikowymi kapturkami na obu końcach. Blaszana osłona z modułową perforacją zapobiega dostępowi z boku.

**Zastosowanie:**

Do regałów podstawowych i dostawnych nr 990201 – 990216, jako rama pośrednia albo końcowa.

**Powłoka lakiernicza:**

Antracytowa, RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**Opis techniczny**

szerokość	500 mm
pasują do regałów o głębokości	500 mm
pasują do regałów półkowych wtykowych	tak
całkowita wysokość regału	800 mm
adaptacja półek	1-stronny

montaż przez klienta	tak
wysokość	800 mm
wys. regału	800 mm
możliwość zastosowania jako ściana działowa	tak
Zakres zastosowania	Regały półkowe
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	40 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Głębokość: 500 mm
Rodzaj produktu	Ramy

## Akcesoria

Podkładki blaszane do wyrównywania, zestaw 10-elementowy	990398
Kątowniki, zestaw 2 szt., do mocowania w posadzce	990399