

Garant**Oprawki hydrauliczne smukłe, HSK-E 50 A = 70, Ø mocowania D1: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307528 10
GTIN	4062406115074
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).**
- **Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.**
- **Możliwość przesuwu osiowego.**
- **Chwyty przetaczane po utwardzeniu.**
- **Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.**

Zaleta:

- **odporność na temperaturę dzięki całkowicie zamkniętemu systemowi, tzn. brak lutowanych komór ciśnieniowych**
- **idealne właściwości amortyzacyjne**
- **wysokie, przemożne momenty obrotowe zapewniają bezpieczeństwo procesu.**

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.

Wszędzie tam, gdzie wymagany jest mniejszy kontur.

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

w dostawie::

W zestawie klucz sześciokątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135 – 302165.

Opis techniczny

Ø D ₂	16 mm
------------------	-------

wymiar A długości wysięgu	70 mm
Ø D ₃	20,1 mm
L ₂	39 mm
Ø mocowania D ₁	10 mm
Ø zewn. D	42 mm
adapter	HSK-E 50 A = 70
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne