

Garant**Krótkie uchwyty wiertarskie kształt E, HSK-E 40, zakres mocowania: 0,3-10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307681 0,3-10
GTIN	4062406115098
Klasa artykułu	31B

Opis**Wykonanie:**

- do obrotów prawych i lewych
- z otworem na Balluffchip.

Z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 50 bar.

Powtarzalność bicia $\leq 20 \mu\text{m}$. Powtarzalność bicia $\leq 20 \mu\text{m}$.

w dostawie::

Klucz do mocowania z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Klucz nasadowy nr 309890. Rurka chłodziwa nr 309880.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 20 \mu\text{m}$

rodzaj budowy: smukłe

wymiar A długości wysięgu: 91 mm

Ø zewn. D: 38 mm

Klucze do mocowania zamienne nr 627425: SW 4

Opis techniczny

zakres mocowania	0,3 - 10 mm
Ø zewn. D	38 mm
rodzaj budowy	smukłe
Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW 4

wymiar A długości wysięgu	91 mm
adapter	HSK-E 40
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 20 μm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,