




## Półki narożne ocynkowane, z zestawem poprzeczek, pasują do przyłączy regałów o głębokości: 500 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	990370 500
GTIN	4062406115180
Klasa artykułu	911

### Opis

#### Wykonanie:

3 pręty poprzeczne do zawieszenia na ramie ze słupków/wsporniku narożnym. Ocynkowana półka narożna nakładana jest na pręty poprzeczne.

#### Zastosowanie:

Do łączników narożnych.

#### Powłoka lakiernicza:

Poprzeczki - **tylko** szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120 kg

Grubość półki: 38 mm

certyfiakat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

szerokość półki: 975 mm

głębokość półki: 975 mm

strona czołowa półki (wymiar A): 636 mm

głębokość półki (wymiar B): 970 mm

### Opis techniczny

Grubość	38 mm
szerokość półki	975 mm

strona czołowa półki (wymiar A)	636 mm
głębokość półki (wymiar B)	970 mm
głębokość półki	975 mm
pasują do przyłączy regałów o głębokości	500 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	120 kg
Grubość półki	38 mm
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd