

Garant
Uchwyty 90°, walcowe, z chłodzeniem wewnętrznym, długie, Typ: 29

Dane zamówienia

Numer katalogowy	239745 29
GTIN	4062406115784
Klasa artykułu	23A

Opis
Wykonanie:

Wykonanie dostosowane do obrabiarek numerycznych, z parzystą wielkością \varnothing chwytu, pasującą do standardowych uchwytów **zacisków hydraulicznych** albo **precyz. uchwytów zaciskowych** zapewniających wysoką dokładność i niezawodność procesu.

wskazówka:

Inne uchwyty nr 210550-210582 i 212000.

chwyt: DIN 6535 HA h6

pasuje do otworu przelotowego \varnothing : 32,21 - 50 mm

pasują do \varnothing otworu podstawowego: 40,21 - 50 mm

długość całkowita L_{ges} : 216 mm

Długość użyteczna L_1 : 152,5 mm

\varnothing chwytu D_s h6: 32 mm

zalecany moment dokręcania: 35 Nm

Opis techniczny

zalecany moment dokręcania	35 Nm
długość całkowita L_{ges}	216 mm
\varnothing chwytu D_s h6	32 mm
Długość użyteczna L_1	152,5 mm
pasują do \varnothing otworu podstawowego	40,21 - 50 mm
pasuje do otworu przelotowego \varnothing	32,21 - 50 mm
Seria	TopCut
chłodzenie wewnętrzne	tak

chwyt	DIN 6535 HA h6
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem