

**Wsporniki narożne, wysokość: 2400 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990361 2400
GTIN	4062406115999
Klasa artykułu	911

Opis**Wykonanie:**

Z podłużnymi otworami do zawieszania co 40 mm i plastikowymi kapturkami na obu końcach.

Zastosowanie:

Do łączników narożnych.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Regulacja wysokości co: 40 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfi kąt bezpiecze Ństwa: GS TÜV Süd

Opis techniczny

szerokość profilu	40 mm
głębokość profilu	40 mm
wysokość	2400 mm
adaptacja półek	2-stronna
Regulacja wysokości co	40 mm

Wybór kolorów

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfiikat bezpieczeństwa

GS TÜV Süd