

**Garant****Moduły, rodz. mod.: LINK****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928470 LINK
GTIN	4062406117139
Klasa artykułu	91P

**Opis****Zastosowanie:**

Poniżej opisano wersje naszych gniazdek wtykowych z odpowiednimi typami wtyczek. Zastosowanie w innych krajach określa typ wtyczki.

Niemcy / DE: Typ F

Szwajcaria / CH: Typ J

Włochy / IT: Typ L

Francja / FR: Typ E

Czechy / CZ: Typ E

Wielka Brytania / GB: Typ G

Dania / DK: Typ K

USA / US: Typ B

**Pasuje do :**

Nr 925885, 927325, 928411–928413, 928421, 928441–928444, 928500 oraz 928510.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

**wskazówka:**

- **W przypadku indywidualnego wyposażania modułów pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej liczby jednostek podziału szyn mediów.**
- **Art. nr 928470 rozm. US110V/1 oraz US110V/2 wolno montować tylko z następującymi modułami: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V\_LINK.**

- **Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek lub gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego elektryka.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

jednostki podziału: 1E

opis: Moduł do samodzielnego wyposażania, z czterema bezpiecznymi gniazdkami laboratoryjnymi. Zakres dostawy obejmuje 5 gniazdek laboratoryjnych o różnych kolorach.

wersja: 4 białe zaślepki, kolory gniazdek: biały, czerwony, żółty, czarny, niebieski

## Opis techniczny

opis	Moduł do samodzielnego wyposażania, z czterema bezpiecznymi gniazdkami laboratoryjnymi. Zakres dostawy obejmuje 5 gniazdek laboratoryjnych o różnych kolorach.
wersja	4 białe zaślepki, kolory gniazdek: biały, czerwony, żółty, czarny, niebieski
jednostki podziału	1E
szerokość	100 mm
wysokość	137 mm
masa	0,2 kg
Grubość materiału	1,5 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Moduł zasilający do stołów warsztatowych