

**Garant**
**Moduły oświetleniowe LED z wyłącznikiem, pasują do typu: 1500**

**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 928602 1500   |
| GTIN             | 4062406117481 |
| Klasa artykułu   | 91P           |

**Opis**
**Wykonanie:**

Kompletny moduł oświetleniowy, z oprawą oświetleniową i przewodem przyłączeniowym, do podłączenia do wyłącznika nr 923405 ON/OFF albo 923005 ON/OFF (wtyczka przemysłowa). Bezobsługowa technologia LED o dużej trwałości. Wydajne źródło światła, bardzo jednorodne, nie powoduje olśnienia i migotania, zapewnia dobre rozróżnianie kolorów przez odpowiedni dobór widma spektralnego oraz ostry kontrast i ostre kontury. Temperatura barwy/barwa światła ok. 4000 K.

Lampy zawierają wbudowane źródła LED.<br>Źródła nie da się wymienić.

Moduły oświetleniowe LED ze srebrną obudową z blachy stalowej i osłoną z PMMA. Sprzęt oświetleniowy nie podlega wymianie.

**Pasuje do :**

Ramię funkcyjne nr 928055, 928056, 972086 oraz 972087.

**Powłoka lakiernicza:**

Obudowa srebrna zbliżona do RAL 9006

długość: 1420 mm

głębokość: 120 mm

długość lampy: 1110 mm

głębokość lampy: 30 mm

pobór mocy: 36 W

Strumień światła: 2520 lm

**Opis techniczny**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Seria              | Stanowiska robocze |
| głębokość          | 120 mm             |
| liczba wyłączników | 1                  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| długość                               | 1420 mm                                      |
| pasują do typu                        | 1500 mm                                      |
| pobór mocy                            | 36 W   |
| długość lampy                         | 1110 mm                                      |
| nie powodują olśnienia i nie migotają | tak  |
| głębokość lampy                       | 30 mm  |
| temperatura barwy                     | 4000 K                                       |
| technologia LED                       | tak  |
| masa                                  | 4 kg   |
| Strumień światła                      | 2520 lm                                      |
| zasilanie energią                     | Zasilanie sieciowe                           |
| Grubość materiału                     | 1 mm   |
| Rodzaj produktu                       | Moduły oświetleniowe do stołów warsztatowych |