

**Garant****Moduły oświetleniowe LED, pasują do typu: 1500****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928600 1500
GTIN	4062406117450
Klasa artykułu	91P

**Opis****Wykonanie:**

Kompletny moduł oświetleniowy, z oprawą oświetleniową i przewodem przyłączeniowym, do podłączenia do wyłącznika nr 928470 ON/OFF albo 928460 ON/OFF (wtyczka przemysłowa). Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest szczególnie homogeniczne, nie oślepia i nie mruga, ma dobre rozpoznawanie kolorów dzięki wyważonym składnikom spektralnym, a także wysoką ostrość konturów i wysoki kontrast. Temperatura barwy / barwa światła ok. 4.000 K.

Ta lampa ma wbudowane diody LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.

Moduły oświetleniowe LED ze srebrną obudową z blachy stalowej i osłoną z PMMA.

**Pasuje do:**

Ramię funkcyjne nr 928055, 928056, 972086 oraz 972087.

**Powłoka lakiernicza:**

Obudowa srebrna zbliżona do RAL 9006

**Opis techniczny**

nie powodują olśnienia i nie migotają	tak
pasują do typu	1500 mm
temperatura barwy	4000 K
masa	4 kg
głębokość	120 mm
Strumień światła	2520 lm
długość	1420 mm
technologia LED	tak

pobór mocy	36 W
głębokość lampy	30 mm
Seria	Stanowiska robocze
długość lampy	1110 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Typ wtyczki wejściowej	System wtykowy GST
napięcie znamionowe	250 V
włącznik/wyłącznik	nie
Grubość materiału	1 mm
Rodzaj produktu	Światło montażowe