

**Garant****Moduły oświetleniowe LED z wyłącznikiem, pasują do typu: 1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928602 1000
GTIN	4062406117474
Klasa artykułu	91P

**Opis****Wykonanie:**

Kompletny moduł oświetleniowy, z oprawą oświetleniową i przewodem przyłączeniowym, do podłączenia do wyłącznika nr 923405 ON/OFF albo 923005 ON/OFF (wtyczka przemysłowa). Bezobsługowa technologia LED o dużej trwałości. Wydajne źródło światła, bardzo jednorodne, nie powoduje olśnienia i migotania, zapewnia dobre rozróżnianie kolorów przez odpowiedni dobór widma spektralnego oraz ostry kontrast i ostre kontury. Temperatura barwy/barwa światła ok. 4000 K.

Lampy zawierają wbudowane źródła LED.<br>Źródła nie da się wymienić.

Moduły oświetleniowe LED ze srebrną obudową z blachy stalowej i osłoną z PMMA. Sprzęt oświetleniowy nie podlega wymianie.

**Pasuje do :**

Ramię funkcyjne nr 928055, 928056, 972086 oraz 972087.

**Powłoka lakiernicza:**

Obudowa srebrna zbliżona do RAL 9006

długość: 920 mm

głębokość: 120 mm

długość lampy: 850 mm

głębokość lampy: 30 mm

pobór mocy: 27 W

Strumień światła: 1890 lm

**Opis techniczny**

głębokość lampy	30 mm
Strumień światła	1890 lm

masa	3 kg
pobór mocy	27 W
liczba wyłączników	1
głębokość	120 mm
technologia LED	tak
nie powodują olśnienia i nie migotają	tak
długość	920 mm
pasują do typu	1000 mm
długość lampy	850 mm
temperatura barwy	4000 K
Seria	Stanowiska robocze
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Grubość materiału	1 mm
Rodzaj produktu	Moduły oświetleniowe do stołów warsztatowych