

Waldmann **Lampy na ramieniu dźwigniowym Taneo, Typ: 47****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928655 47
GTIN	4013330055967
Klasa artykułu	93L

Opis**Wykonanie:**

Efektywna, bezobsługowa i wysokiej jakości technologia LED, zapewniająca oświetlenie powierzchniowe, jednorodne, bezcieniowe i niepowodujące olśnienia. Przycisk foliowy włącz/wyłącz i ściemnianie (bezstopniowo do 10%, z funkcją pamięci). Obudowa z bezbarwnego, eloksalowanego aluminium. Układ dźwigni z odciążeniem sprężynowym i przegubem głowicy 3D. Temperatura barwy światła neutralnie biała wynosi 4000 K.

Lampa ta zawiera wbudowane żarówki LED.

Żarówek w lampach nie da się wymienić. 36 diod świecących.

w dostawie::

Zacisk stołowy (zakres mocowania 0-70 mm). Przewód przyłączeniowy 3,0m z wtyczką Euro.

pobór mocy: 34 W

długość korpusu lampy: 577 mm

szerokość korpusu lampy: 136 mm

wysokość korpusu lampy: 33 mm

wys. całkowita: 1070 mm

promień działania ramienia przegubowego 3D: 180 stopni

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
długość korpusu lampy	577 mm
szerokość korpusu lampy	136 mm

promień działania ramienia przegubowego 3D	180 stopni
Źródło światła	LED
wysokość korpusu lampy	33 mm
Rodzaj zamocowania	Zacisk stołowy
Kolor światła	neutralna biel K
Długość kabla przyłącza	3 m
pobór mocy	34 W
Oświetlenie przyciemniane	bezstopniowo
Wymienne źródło światła	nie
temperatura barwy	4000 K
wys. całkowita	1070 mm
oznaczenie kraju	DE
oznaczenie kraju	CH
oznaczenie kraju	IT
oznaczenie kraju	FR
oznaczenie kraju	DK
Rodzaj produktu	Wodoszczelna lampa stanowiska pracy