

**Garant****Nakładka, pasują do typu: 1500****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928700 1500
GTIN	4062406117627
Klasa artykułu	91P

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa z blachy stalowej z **podwójną ścianą tylną** (ochrona przeciwpyłowa). Ściana wewnętrzna z □ 9 × 9 mm co 37 mm. Przy otwieraniu drzwi odchylają się poziomo do przodu. Do montażu pomiędzy słupkami nośnymi nr 928010.

**Zastosowanie:**

Również do montażu ściennego.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035,

drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 481 mm

szerokość: 1420 mm

głębokość: 250 mm

wysokość użytkowa: 410 mm

szerokość użytkowa: 1380 mm

głębokość użytkowa: 150 mm

**Opis techniczny**

pasują do typu	1500
masa	38 kg
wysokość użytkowa	410 mm
nośność	120 kg

głębokość	250 mm
szerokość	1420 mm
szerokość użytkowa	1380 mm
głębokość użytkowa	150 mm
wysokość	481 mm
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Nadstawka do stołu warsztatowego

## Akcesoria

Uchwyt przesuwny do nadstawek, bez wkładki	914232
Sprężyna ciśnieniowa gazowa pasująca do rozmiarów 1500	938016 1500