

Garant**Nakładka, pasują do typu: 2000****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 928700 2000 |
| GTIN | 4062406117634 |
| Klasa artykułu | 91P |

Opis**Wykonanie:**

Obudowa z blachy stalowej z **podwójną ścianą tylną** (ochrona przeciwpyłowa). Ściana wewnętrzna z $\square 9 \times 9$ mm co 37 mm. Przy otwieraniu drzwi odchylają się poziomo do przodu. Do montażu pomiędzy słupkami nośnymi nr 928010.

Zastosowanie:

Również do montażu ściennego.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035,

drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 481 mm

szerokość: 1920 mm

głębokość: 250 mm

wysokość użytkowa: 410 mm

szerokość użytkowa: 1880 mm

głębokość użytkowa: 150 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------|---------|
| wysokość | 481 mm |
| szerokość użytkowa | 1880 mm |
| szerokość | 1920 mm |
| pasują do typu | 2000 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| wysokość użytkowa | 410 mm |
| głębokość użytkowa | 150 mm |
| nośność | 100 kg |
| masa | 50 kg |
| głębokość | 250 mm |
| Grubość materiału | 1 mm |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu | Nadstawka do stołu warsztatowego |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Uchwyt przesuwny do nadstawek, bez wkładki | 914232 |
| Sprężyna ciśnieniowa gazowa pasująca do rozmiarów 2000 | 938016 2000 |