

Garant**Nadstawki z roletami, szerokość: 1500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928710 1500
GTIN	4062406117641
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Obudowa z blachy stalowej z **podwójną ścianą tylną** (ochrona przed kurzem). Ściana wewnętrzna z \square 9x9 mm co 37 mm. Elokstalowane żaluzje z 2 uchwytyami z tworzywa sztucznego i listwą krańcową z zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 962 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 250 mm

wysokość użytkowa: 845 mm

szerokość użytkowa: 1450 mm

głębokość użytkowa: 140 mm

Opis techniczny

szerokość użytkowa	1450 mm
głębokość	250 mm
wysokość	962 mm
szerokość	1500 mm

głębokość użytkowa	140 mm
wysokość użytkowa	845 mm
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Nadstawka do stołu warsztatowego

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO13	914226 KO13
--	-------------