

Garant**Nakładka, pasują do typu: 1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928700 1000
GTIN	4062406117610
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Obudowa z blachy stalowej z **podwójną ścianą tylną** (ochrona przeciwpyłowa). Ściana wewnętrzna z $\square 9 \times 9$ mm co 37 mm. Przy otwieraniu drzwi odchylają się poziomo do przodu. Do montażu pomiędzy słupkami nośnymi nr 928010.

Zastosowanie:

Również do montażu ściennego.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035,

drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 481 mm

szerokość: 920 mm

głębokość: 250 mm

wysokość użytkowa: 410 mm

szerokość użytkowa: 880 mm

głębokość użytkowa: 150 mm

Opis techniczny

pasują do typu	1000
szerokość użytkowa	880 mm
szerokość	920 mm
głębokość użytkowa	150 mm

nośność	140 kg
masa	32 kg
głębokość	250 mm
wysokość użytkowa	410 mm
wysokość	481 mm
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Nadstawka do stołu warsztatowego

Akcesoria

Sprężyna ciśnieniowa gazowa pasująca do rozmiarów 1000	938016 1000
Uchwyt przesuwny do nadstawek, bez wkładki	914232