

**Garant****Nadstawki z roletami, szerokość: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928710 2000
GTIN	4062406117658
Klasa artykułu	91P

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa z blachy stalowej z **podwójną ścianą tylną** (ochrona przed kurzem). Ściana wewnętrzna z □ 9×9 mm co 37 mm. Elokstalowane żaluzje z 2 uchwytyami z tworzywa sztucznego i listwą krańcową z zamkiem patentowym.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 962 mm

szerokość: 2000 mm

głębokość: 250 mm

wysokość użytkowa: 845 mm

szerokość użytkowa: 1950 mm

głębokość użytkowa: 140 mm

**Opis techniczny**

szerokość	2000 mm
wysokość użytkowa	845 mm
wysokość	962 mm
głębokość użytkowa	140 mm

szerokość użytkowa	1950 mm
głębokość	250 mm
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Nadstawka do stołu warsztatowego

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO13	914226 KO13
--	-------------