

HOLEX**Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: M0618****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540750 M0618
GTIN	4045197723697
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

HOLEX Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwyt jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych. **Kształt stożka ostrego (SKM)**

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: stożkowy ostry

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 20 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

oznaczenie uzębienia	Z7
Kształt	M0618
Stopień wielkości uzębienia	średnia
długość główki L ₁	20 mm

długość całkowita	50 mm
Ø główki	6 mm
opis kształtu	stożkowy ostry
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemienskośne
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe