

**HOLEX****Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskoścym, HM, Typ: D0605****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 540750 D0605  |
| GTIN             | 4045197723550 |
| Klasa artykułu   | 52D           |

**Opis****Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

**HOLEX** Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwyt jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych. **Kształt sferyczny** (KUD).

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: zatrask. kul.

Ø główki: 6 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 4,7 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| oznaczenie uzębienia | Z7            |
| długość całkowita    | 50 mm         |
| opis kształtu        | zatrask. kul. |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| rodzaj uzębienia              | Uzębienie naprzemienskośne |
| Kształt                       | D0605                      |
| Ø główki                      | 6 mm                       |
| Stopień wielkości uzębienia   | średnia                    |
| długość główki L <sub>1</sub> | 4,7 mm                     |
| Ø chwytu                      | 6 mm                       |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;     | HM                         |
| Rodzaj produktu               | Pilniki obrotowe           |