



## Zestaw pilników obrotowych, 5-elem., uzębienie INOX – zgrubne, HM, liczba frezów rotacyjnych: 5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	547110 5
GTIN	4007220068816
Klasa artykułu	55F

### Opis

#### Wykonanie:

**Innowacyjna geometria zębów** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre tworzenie wiórów i jakość powierzchni, małe nagrzewanie materiału (nie powstają naloty). Ø chwytu 6 mm.

Zestaw wybranych pilników obrotowych o najczęściej używanych kształtach i wymiarach. Ø chwytu 6 mm.

#### Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

#### w dostawie::

Po 1 szt. nr 547200, wielk. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

### Opis techniczny

oznaczenie uzębienia	INOX
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Materiał ostrza	HM

Ø chwytu	6 mm
liczba frezów rotacyjnych	5
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadają się warunkowo		
INOX	nadają się		
Ti	nadają się warunkowo		
CuZn	nadają się warunkowo		

### Akcesoria

Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne Typ A1225	547200 A1225
Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne Typ C1225	547200 C1225
Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne Typ G1225	547200 G1225
Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne Typ F1225	547200 F1225
Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne Typ D1210	547200 D1210