

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy, z lewej strony otwarty, z prawej strony 4 szuflady, Blat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 1500mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	921011 1500
GTIN	4062406117887
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi.

Korpus szuflady zawsze **pokryty lakierem proszkowym** w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.

Zamek z 5-pinowym bębenkiem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.

Cofnięty, otwarty korpus umożliwia ergonomiczną pozycję przy siedzeniu.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 100, 125, 150, 250

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad	500 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	800 kg
Seria	Ready-to-go
szerokość użytkowa szuflad w G	20
masa	132,8 kg
długość blatu	1500 mm
wysokość	950 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	625 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość blatu	750 mm
głębokość podstawy	700 mm
szerokość podstawy	1300 mm
Liczba szuflad	4
grubość blatu	50 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Akcesoria

Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955071 22
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/6	950320 125/6
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950320 100/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950320 125/1
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/5	950320 150/5
Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/3	950320 125/3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad,5-cześć. Wymiar w G 20X20	951885 20X20
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3	950320 100/3
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 1500 mm	951951 1500
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Klucze demontażowe Typ 1	950070 1
Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm	927800 250

Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Wkładka z 2 kluczami nr klucza (3-cyfrowy) 003	950050 003
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/4	950320 125/4
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26	955081 26
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2	950320 100/2
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/4	950320 150/4
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954306 5
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955072 22
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953522 10