

Garant GRIDLINE

Przejezdny stół warsztatowy Vario, wysokość 950 mm, blat ciemny Eluplan, 20x20G, Długość blatu mm / liczba szuflad: 1000**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	923517 1000
GTIN	4062406118341
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z półką o głębokości 300 mm. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, Ø 125mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym i bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu.

w dostawie::

2x segmenty nóg z kołami, 2x para węzłówek, półka, blat roboczy.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wysokość: 950 mm

długość blatu: 1000 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm

maksymalna nośność konstrukcji jezdnej: 250 kg

masa: 41,5 kg

Opis techniczny

liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej	250 kg
liczba kółek stałych bez hamulca	2
Ø kółek stałych	125 mm
Liczba szuflad	0
zderzak	nie
grubość blatu	50 mm
ComfortClose	nie
wysokość	950 mm
opuszczane	nie
Ø kółka skrętnego	125 mm
materiał blatu	Ciemne tworzywo Eluplan
głębokość blatu	750 mm
uchwytem.	nie
masa	41,5 kg
długość blatu	1000 mm
materiał kółka	poliuretan
Seria	vario
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Stoły warsztatowe, przejezdne