

Garant GRIDLINE

Przejezdny stół warsztatowy Vario, wysokość 850 mm, Blat z multipleksu bukowego, 20×20G, Długość blatu mm / liczba szuflad: 1000**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	923504 1000
GTIN	4062406118303
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z półką o głębokości 300 mm. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, Ø 125mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym i bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu.

w dostawie::

2x segmenty nóg z kołami, 2x para węzłówek, półka, blat roboczy.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wysokość: 850 mm

długość blatu: 1000 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm

maksymalna nośność konstrukcji jezdnej: 250 kg

masa: 50,3 kg

Opis techniczny

liczba kółek stałych bez hamulca	2
uchwytem.	nie
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej	250 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
Seria	vario
masa	50,3 kg
Ø kółek stałych	125 mm
wysokość	850 mm
ComfortClose	nie
opuszczane	nie
grubość blatu	50 mm
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
głębokość blatu	750 mm
materiał kółka	poliuretan
długość blatu	1000 mm
materiał blatu	Bukowy multipleks
Ø kółka skrętnego	125 mm
zderzak	nie
Liczba szuflad	0
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Stoły warsztatowe, przejezdne