

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 950 mm, blat ciemny Eluplan, 20×20G, dł. blatu: 1000/2 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922597 1000/2
GTIN	4062406214678
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50 mm z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Z 1 parą wsporników do usztywnienia. Obudowy szuflad 24G zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 150

w dostawie::

2× segment nóg, 1× para wsporników, obudowa z szufladami, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 950 mm

długość blatu: 1000 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm

wysokość bloku szuflad: 300 mm

szerokość bloku szuflad: 600 mm

Opis techniczny

Seria	vario
masa	99 kg
długość blatu	1000 mm
wysokość bloku szuflad	300 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
wysokość	950 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość bloku szuflad	600 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Liczba szuflad	2
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość użytkowa bloku szuflad	225 mm
grubość blatu	50 mm
głębokość blatu	750 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm

Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy kompletny

Akcesoria

Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950300 75/2
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950300 75/3
	950320 150/4

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/4

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/5

950320 150/5

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950320 75/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

950320 75/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950320 75/3

Mata do szuflad Wymiar w G 20X20

951830 20X20

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X20

951885 20X20

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20

951910 20X20

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21

914227 KO21

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania
Nośność szuflady 75 kg

950180 75