

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy Vario 5S, obudowa 24G, wysokość 850 mm, Błat z multipleksu bukowego, 20×20G, dł. blatu: 1500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922864 1500
GTIN	4062406118532
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

**Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 100, 125, 150, 250

**w dostawie::**

1× segment nóg, 1× para węzłówek, obudowa szuflad, blat roboczy.

**Wyp. dodatkowe:**

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**  
**Bez możliwości konfiguracji.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

**Opis techniczny**

długość blatu	1500 mm
---------------	---------

wysokość	850 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
masa	121 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość bloku szuflad	600 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
głębokość blatu	750 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Seria	vario
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	700 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	800 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Liczba szuflad	5
grubość blatu	50 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopólek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

## Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
---	------------

Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm	927800 250
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Błat roboczy o grubości 50 mmz multipleksu bukowego dł. blatu 1500 mm	926081 1500
Węzłówka Typ 1	927122 1
Segmenty nóg wysokość 800 mm	927000 800