

Garant GRIDLINE

**Konstrukcja przejezdna do stołów warsztatowych Ready-to-go, Typ: 1200****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927271 1200
GTIN	4062406118600
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Podstawa z 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi, Ø 100mm, z niepozostawiającym śladów gumowym bieżnikiem, kolor szary. Maksymalne obciążenie konstrukcji przejezdnej **400 kg** (stół wraz z zawartością). Uchwyt z 2-komponentową powłoką Haptoprene® do podnoszenia/opuszczania przyrządu.

**Pasuje do :**

Stoły warsztatowe Ready-to-go z obudowami o łącznej szerokości 1200 mm i podstawą o szerokości 1300 mm.

Nr 927241 rozm. 1200/2, 1200/3; nr 927261 rozm. 1200/2, 1200/3.

**Powłoka lakiernicza:**

Antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo, bez możliwości konfiguracji.**

**wskazówka:**

Podwozie nie nadaje się do doposażenia. Stoły warsztatowe z podwoziem wymagają koniecznie szuflad z indywidualną blokadą wysuwu szuflady uruchamianej jedną ręką. Nie nadaje się do stołów warsztatowych z cofniętą, otwartą obudową.

wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych

wysokość: 200 mm

szerokość: 1200 mm

głębokość: 700 mm

maksymalna nośność konstrukcji jezdnej: 400 kg

**Opis techniczny**

szerokość	1200 mm
-----------	---------

maksymalna nośność konstrukcji jezdnej	400 kg
głębokość	700 mm
wysokość	200 mm
Seria	Ready-to-go
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
Rodzaj produktu	Zespół jezdny do stołów warsztatowych